

Brochure Bell & Howell - Occhio elettrico 624 EV Autaset / 393 E - anni '60


RIPRESE SICURE E PERFETTE CON IL MERAVIGLIOSO

OCCHIO ELETTRICO

Bell & Howell

Come funziona l'occhio elettrico

La luce che riflette la cellula viene trasformata in corrente elettrica che, agendo sul galvanometro, genera il movimento combinato di due aghi. In tal modo, l'occhio elettrico vi indica, nel momento stesso in cui la cellula riceve la giusta dose di luce, il momento di fare la ripresa. Tutto ciò avviene in una frazione di secondo, automaticamente ed esattamente. Il dispositivo è provvisto per funzionare a lunga senza manutenzione e senza pericolo di avaria.



Inquadrare attraverso il mirino

L'AUTASET e il 393 E sono muniti del più grande mirino periscopico 8 mm che sia mai stato costruito. Non solo: tutto ciò che vedete sarà compreso nel film, ma vi appare anche più luminoso, più nitido ed in formato più grande che mai, con qualsiasi altra apparecchiatura da presa.

Premere il pulsante di scatto

Per dare inizio alla ripresa, il pulsante di scatto ha 3 posizioni: una leggera pressione verso il basso si effettua la ripresa continua a 18 fotogrammi al secondo, con una pressione verso l'alto si effettua la ripresa a un fotogramma per secondo, infine, premendo il pulsante verso il basso si effettua la ripresa a tutto scatto, che si commuta di prelievo alla scena ripresa dall'obiettivo.

Caricamento facile

Basta inserire la bobina carica e reel, che segna la linea di guida reciproca all'interno dell'apparecchio. Questa operazione può essere eseguita anche in pieno luce.

Lunga durata della pellicola

Con una carica completa si possono girare fino a 2 metri di pellicola, con spessori in più senza di nessuna luce.

Dispositivo costante

Una speciale sonda di dispositivo costante automaticamente regola la quantità di luce che viene registrata sulla pellicola e senza variare.

Cadenza di ripresa costante

Grazie allo speciale dispositivo regolatore, la ripresa automatica regola il movimento dell'apparecchio in tempo per evitare che la distanza tra le immagini sia diversa e che la velocità di ripresa sia costante.

4 diverse sensibilità

Sulla parte destra del grande mirino, è presente una scala di sensibilità della pellicola, che vi indica, in termini di numeri 10, 25, 40, corrispondenti ai valori ASA. Ciò significa che in questi modelli con l'occhio elettrico, la sensibilità della pellicola è più alta, più precisa e più costante, e non si varia con la temperatura ambiente, come avviene con le pellicole ordinarie. Inoltre, la sensibilità è costante, e non si varia con la temperatura ambiente, come avviene con le pellicole ordinarie. Inoltre, la sensibilità è costante, e non si varia con la temperatura ambiente, come avviene con le pellicole ordinarie.




624 EV AUTOSET

obiettivo TTH
10 mm a fuoco fisso
1 cadenza di ripresa
cellula fotoelettrica automatica con regolazione su 10-16-25-40 ASA

lire 79.000

393 E

con tre obiettivi su torretta: normale f/1,8 mm 10 tele f/1,8 mm 25 grandangolo f/1,8 mm 6,5 cellula fotoelettrica automatica con regolazione su 10-16-25-40 ASA 1 cadenza di ripresa

lire 137.000

L'occhio elettrico vi dà la certezza di un'ottima ripresa a colori o in bianco e nero

perchè

voi potete effettuare la ripresa nell'ordine stesso in cui osservate l'azione e senza farvi alcun indugio. E la luce stessa che colpisce la cellula fotoelettrica a fornire l'energia necessaria per la regolazione del diaframma dell'obiettivo. Voi dovete soltanto guardare attraverso il mirino e premere il pulsante di scatto.

perchè

voi non dovete interrompere la ripresa quando cambia l'illuminazione della scena. La cellula fotoelettrica avverte anche le minime variazioni d'intensità luminosa e provvede automaticamente ed istantaneamente a regolare la quantità di luce che raggiunge l'emulsione, o semplicemente di quanto avviene nell'occhio umano. Anche passando dall'ombra profonda allo splendore di una scena soleggiata nello spazio di un secondo otterrete una riproduzione veramente fedele.

perchè

l'occhio elettrico agisce più rapidamente e con maggior precisione della vostra mente. La cellula fotoelettrica non ha esitazioni, non lavora a caso e soprattutto non commette errori. Essa regola in permanenza e con la massima precisione la quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo. Se l'illuminazione della scena risulta superiore in relazione alla sensibilità della pellicola, l'operatore è avvertito dal cambiamento di colore di una speciale pedicella luminosa incorporata nel mirino.

1 / 2



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 18,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

**Brochure pieghevole Bell & Howell - Occhio elettrico 624 EV Autoset / 393 E
- anni '60**

Lingua italiana - Con illustrazioni

Condizioni molto buone.